

ビームセンサー

ビームが遮断されると感知します




特徴


- 圧センサーのように体重差による誤動作がありません。
- ビームは0.2m~2mの範囲で任意の距離に設定可能です。
- ナースコールはワンショット呼び出しで、解除ボタンを押すだけです。
- 床に設置しないので衛生的です。
- 設置場所を変えると、感知するタイミングを変えることができます。
- 消耗品がなく経済的です。

<使用例>

- ベッド上(起き上がり)



- ベッドの端



- 部屋・建物の出入口



B302ABS
フレキシブルアーム式
固定具
(標準付属品)



SC-200
固定ポール
(オプション)